



Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130990 M4
GTIN	4062406281236
Třída artiklu	12H

Popis

Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Použití při způsobu vrtání: do 1,5×D při průchozím otvoru

Norma: výrobní norma

Norma závitů: DIN 13

Tvar náběhu: B

Směr řezu: pravý

Typ nástroje na závity: ruční závitník

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L bitu závitníku: 34 mm

Délka břitu L_c bitu závitníku: 11 mm

Uvolňovací Ø D₁ bitu závitníku: 3 mm

Otvor pod závit Ø: 3,3 mm

Technický popis

Délka břitu L _c bitu závitníku	11 mm
Celková délka L bitu závitníku	34 mm
Uvolňovací Ø D ₁ bitu závitníku	3 mm
Norma závitů	DIN 13
Stoupání závitu	0,7 mm

Otvor pod závit Ø	3,3 mm
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Tvar náběhu	B
Norma	výrobní norma
Směr řezu	pravý
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS
Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Druh produktu	Závitník

Příslušenství

Sada závitníkových bitů se spojovací stopkou Pro metrický závit M3-10

130995 M3-10