



Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130990 M3 |
| GTIN | 4062406281229 |
| Třída artiklu | 12H |

Popis

Provedení:

S šestihrannou stopkou 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Použití při způsobu vrtání: do 1,5×D při průchozím otvoru

Norma: výrobní norma

Norma závitů: DIN 13

Tvar náběhu: B

Směr řezu: pravý

Typ nástroje na závity: ruční závitník

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L bitu závitníku: 32 mm

Délka břitu L_c bitu závitníku: 9 mm

Uvolňovací Ø D₁ bitu závitníku: 2,2 mm

Otvor pod závit Ø: 2,5 mm

Technický popis

| | |
|--|--------|
| Délka břitu L _c bitu závitníku | 9 mm |
| Uvolňovací Ø D ₁ bitu závitníku | 2,2 mm |
| Celková délka L bitu závitníku | 32 mm |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Stoupání závitu | 0,5 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Otvor pod závit Ø | 2,5 mm |
| Norma | výrobní norma |
| Typ nástroje na závity | ruční závitník |
| Směr řezu | pravý |
| Tvar náběhu | B |
| Povlak | vaporizovaný |
| Druh závitu | M |
| Řezný materiál | HSS |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru |
| Druh produktu | Závitník |

Příslušenství

Sada závitníkových bitů se spojovací stopkou Pro metrický závit M3-10

130995 M3-10