


Garant GRIDLINE

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 30G, 26×20G, Výška čela zásuvky: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942580 300
GTIN	4062406281335
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine **posuvné dveře**.

Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 941045 – 941077, č. 942345 – 942367, č. 942745 – 942767, č. 942845 – 942867.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.

Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

Technický popis

Užitná šířka v G	26
Užitná výška	275 mm
Hmotnost	13 kg
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka	650 mm

Užitná hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Sada protiskluzových rohoží do zásuvek, 5-dílná Rozměr v G 26X20	951885 26X20
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 26X20	951910 26X20
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 26X20	951830 26X20