


Garant GRIDLINE

**Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G, 36×20G, Výška čela zásuvky: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942583 300
GTIN	4062406281397
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine **posuvné dveře**.

Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

**Vhodné pro:**

Skříně č. 941045 – 941077, č. 942345 – 942367, č. 942745 – 942767, č. 942845 – 942867.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly. Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

**Technický popis**

Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	20
Hmotnost	13 kg
Užitná výška	275 mm
Užitná šířka	900 mm

Užitná hloubka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×20G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 36X20	951830 36X20
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 36X20	951885 36X20
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 36X20	951910 36X20
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75