

Garant GRIDLINE

Zásuvka pro skříň s posuvnými dvířky, Šířka 30G, 26×14G, Výška čela zásuvky: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940651 300
GTIN	4062406281458
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do skříň s posuvnými dveřmi a roletami GridLine. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Vhodné pro:

Skříň č. 940089, č. 940109, č. 940165 – 940237, č. 940885 – 940907.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Není možné rozdělení dělicími lištami, protože dno zásuvek je uzavřené.

Technický popis

Užitná hloubka v G	14
Užitná šířka v G	26
Užitná výška	275 mm
Hmotnost	21 kg
Užitná šířka	650 mm
Užitná hloubka	350 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×14G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
---	-----------