


Garant GRIDLINE

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G, 36×14G, Výška čela zásuvky: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940652 75
GTIN	4062406281465
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Zásuvky pro vestavbu do skříně s posuvnými dveřmi a roletami GridLine. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Vhodné pro:

Skříně č. 940089, č. 940109, č. 940165 – 940237, č. 940885 – 940907.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Není možné rozdělení dělicími lištami, protože dno zásuvek je uzavřené.

Technický popis

Užitná výška	50 mm
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	14
Hmotnost	8 kg
Užitná hloubka	350 mm
Užitná šířka	900 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost
zásuvky 75 kg

950180 75