

**6hranná zástrčná hlavice, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631733 8
GTIN	4000896036936
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

Technický popis

Ø na straně pohonu	12 mm
Délka	28 mm
6hran	8 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

