

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614905 11
GTIN	3662424064999
Třída artiklu	63V

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Šířka čelisti b	23,7 mm
Rozměr klíče	11 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	5,2 mm
Ø očka D	22 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	7,7 mm
Délka klíče L	165 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč