



Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614905 8
GTIN	3662424064968
Třída artiklu	63V

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Šířka čelisti b	18,6 mm
Rozměr klíče	8 mm
Ø očka D	16,8 mm
Délka klíče L	140 mm
Výška očka h ₂	6,5 mm
Výška čelisti h ₁	4,6 mm
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč