

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614905 13
GTIN	3662424065019
Třída artiklu	63V

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø očka D	25,3 mm
Šířka čelisti b	28,4 mm
Rozměr klíče	13 mm
Délka klíče L	178 mm
Výška očka h ₂	8,6 mm
Výška čelisti h ₁	5,7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč