

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614905 12
GTIN	3662424065002
Třída artiklu	63V

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Šířka čelisti b	26,8 mm
Rozměr klíče	12 mm
Délka klíče L	171 mm
Výška čelisti h <sub>1</sub>	5,4 mm
Výška očka h <sub>2</sub>	8,2 mm
Ø očka D	23,2 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč