



Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 19mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614905 19
GTIN	3662424065071
Třída artiklu	63V

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Kroužek a vidlice s působením ráčny. Dodatečný mechanismus ráčny u čelisti umožňuje rychlé dotažení bez potřeby nového nasazení klíče. Strana kroužku s integrovanou pružinou k zabránění skluzu přes upevňovací prostředek – přestavitelná pro pravé i levé utahování. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Výška oka h_2	11,2 mm
Rozměr klíče	19 mm
Šířka čelisti b	41,2 mm
Výška čelisti h_1	7,4 mm
Délka klíče L	247 mm
Ø oka D	33,9 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč