

**Automatická navíječka hadic, Využitelná délka hadice: 15m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080066 15
GTIN	4062406284626
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Automatická navíječka hadic v plastovém pouzdře. Flexibilní PU hadice pro stlačený vzduch s ochranou proti zlomení. Integrované **vedení hadice**. Výkyvný držák pro montáž na stěnu.

**Technický popis**

Přípojka výstupu	3/8 palec
Využitelná délka hadice	15 m
Maximální provozní tlak	20 bar
Přípojka vstup	3/8 palec
Vnitřní Ø hadice	10 mm
Hloubka korpusu	220 mm
Výška korpusu	400 mm
Šířka korpusu	465 mm
Druh produktu	Navíječka hadic

