



Montérky s laclem InnovatiQ, černá / antracitová, Konfekční velikost DE: 98



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 091223 98 |
| GTIN | 4053813428352 |
| Třída artiklu | 06K |

Popis

Provedení:

Pracovní oděvy Kübler InnovatiQ přesvědčí především **přiléhavými** oděvy, které díky **kontrastním** prvkům na bundě a kalhotách působí velmi moderně. Díky **vetkaným reflexním prvkům** na ramenou, pažích a kolenou zaručují dodatečnou bezpečnost a rychlou rozpoznatelnost.

Tyto kalhoty nabízí svým ergonomickým designem a **tvaryvanými kolenními prvky** větší volnost pohybu. Kolenní kapsy mohou být zesponu naplněny.

- **Postranní kapsy.**
- **Hýžděová kapsa s klopou a suchým zipem.**
- **Multifunkční kapsa s kapsou na metr, smartphone, na tužku a uzavíratelnou další kapsou.**
- **Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.**
- **Zesílené kapsy CORDURA®.**
- **Certifikováno dle EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, stupeň výkonu 1 ve spojení s kolenní výztuhou art. 091848.**

Záda jsou dodatečně chráněna **vytaženou ochranou ledvin**. Kalhoty s laclem mají elastický hadicový nosič s uzávěry, které jsou odolné proti nárazu a teple.

Upozornění:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Kalhoty s laclem, barevná kombinace chrpově modrá / černá pod č. 091224.

Prát: Vhodné pro průmyslové mytí

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Řada | InnovatiQ |
| Pohlaví | pánské |
| Konfekční velikost DE | 98 |
| Složení tkaniny | 65% polyester |
| Složení tkaniny | 35% bavlna |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 295 g/m ² |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Prát | 60 °C barevné prádlo |
| Prát | Vhodné pro průmyslové mytí |
| Barva | černá / antracitová |
| Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |