




Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 30-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630366 6
GTIN	4018754260614
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Phillips se závitem M2 – M6 a pro šrouby s drážkou se závitem M2,5 – M5.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 4 ks č. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8

Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676800 vel. 4/4

Vratidlo: 1 ks č. 633000 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150

Prodloužení: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Délka	322 mm
Šířka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632400 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 4 mm	675250 4
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka mm	633000
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka mm	632800
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675250 5,5
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 3 mm	675250 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631000 4,5
Spojovací kus Typ 4/4	676800 4/4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 6 mm	631700 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 3 mm	631700 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 8 mm	675250 8
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce Typ 1/4	632000 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631000 13
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675310 3/25
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ 1/4	633500 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631000 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá 6hran 5 mm	631700 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá 6hran 4 mm	631700 4