

Koken**Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem, Typ: 1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	115 mm
Počet břitů	20
Pracovní úhel	18 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna

USP1	přepínací
USP2	s vyhazovačem, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, chromované provedení