



Teleskopická ráčna s jemným ozubením, 1/2 palce vysouvací, Typ: 1/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu. Vysunovací v rozsahu 290 – 430 mm délky v 6 stupních. **S aretovatelnou výkyvnou hlavou a vyhazovačem.** Maximální přípustný krouticí moment 600 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.
Upínací 4-hran: 1/2 palec
Počet břitů: 72

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	290 - 430 mm
Počet břitů	72
plynulé vytahování	ne
Druh produktu	Ráčna