



Ráčna přepínatelná, 3/8 palce, Typ: 3/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Počet břitů: 30

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	193 mm
Počet břitů	30
Pracovní úhel	12 stupeň
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný

Druh produktu

Ráčna