

**Ráčna přepínatelná, 1/2 palce extra dlouhá, Typ: 1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	640200 1/2
GTIN	4018754177837
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Počet břitů: 36

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	380 mm
Počet břitů	36
Druh produktu	Ráčna