


**Pružný mikroendoskop, Ø 1,9 mm, Pracovní délka (bez objektivu): 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492756 1000
GTIN	
Třída artiklu	49C

**Popis****Provedení:**

Malý průměr a pružná konstrukce ze skelných vláken k měření nejjemnějších obrobků. Díky robustním trubkám z ušlechtilé oceli a kvalitní optice, vhodné speciálně pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Prostřednictvím standardního připojení světelného vodiče (ACMI) lze potřebné zdroje světla jednoduše připojit. Zaostření pomocí otočného kroužku na okuláru. Jednoduché zaostření na blízko i na dálku bez nutnosti pohybování endoskopu. Výkonná optika s tyčovými čočkami s barevnou korekcí.

**Vhodné pro:**

FlexiVision 100 s hlavou HD kamery č. 492866.

**Zvláštní příslušenství:**

LED zdroje světla č. 492846 a č.462860.

**Upozornění:**

Pomocí nasouvací zrcadlové trubice a výměnných objektivů lze změnit zorný úhel na 70° nebo 90°. Při použití se zrcadlovými trubicemi se zvětšuje pracovní průměr podle zrcadlové trubice. Zrcadlové trubice a výměnné objektivy na poptávku.

**Technický popis**

Úhel otevření obrazu	85 stupeň
Zorný úhel	0 stupeň
Pracovní délka (bez objektivu)	1000 mm

Ø sond	1,9 mm
Atribut názvu produktu	Ø 1,9 mm
Druh produktu	Endoskop