

Garant**Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť voda, Využitelná délka hadice: 15m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080079 15
GTIN	4062406284695
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

- **Bezpečnostní navíječka hadic vysoce odolným, uzavřeným plastovým pouzdem pro použití ve znečištěných a prašných oblastech.**
- **Vedení hadice a kontrolovaný vtažný systém.**
- **Integrovaný zastavující míč.**
- **Hadice z PU s vysokou odolností proti oděru a ocelovými přípojkami na stlačený vzduch, vhodná pro vysoké průtokové rychlosti.**
- **Výkyvný nástěnný držák pro umístění na stěně a stropě.**

Navíječka hadice na vodu pro tekutiny. Barva hadice ocelově modrá.

Rozsah dodávky:

Včetně vsuvky.

Upozornění:

Vodní spojka viz č. 080149 1/2.

Technický popis

Maximální provozní tlak	16 bar
Barva pláště	modrá
Využitelná délka hadice	15 m

Barva hadice	modrá
Navíjecí automatika SCS	ano
Materiál pláště	plast
Hadice vnější Ø	13,5 mm
Vnitřní Ø hadice	9,5 mm
Přípojka výstupu	1/2 palec
Materiál hadice	Polyuretan
Hloubka korpusu	190 mm
Výška korpusu	409 mm
Šířka korpusu	490 mm
Vhodné pro	Kapaliny
Druh produktu	Navíječka hadic

Příslušenství

Náhradní díly navíječky hadic Typ 12	080081 12
Náhradní díly navíječky hadic Typ 15	080081 15
Náhradní díly navíječky hadic Typ 14	080081 14
Náhradní díly navíječky hadic Typ 3	080081 3
Náhradní díly navíječky hadic Typ 6	080081 6
Náhradní díly navíječky hadic Typ 9	080081 9