

**Garant****Bezpečnostní navíječka kabelů, Typ: 15****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 081198 15     |
| GTIN           | 4062406284701 |
| Třída artiklu  | 01A           |

**Popis****Provedení:**

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou. Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**.

**Funkce:**

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ , avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

**Použití:**

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

**Upozornění:**

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

**Technický popis**

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 496 mm |
| Šířka | 192 mm |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Konstrukce kabelu        | 3G1,5            |
| Délka kabelu             | 15 m             |
| Výška                    | 401 mm           |
| Jmenovitý výkon odvinutý | 2400 W           |
| Materiál kabelu          | Neoprenová guma  |
| Třída kabelu             | H07RN-F          |
| Jmenovité napětí         | 250 V            |
| Ochranná třída IP        | IP 44            |
| Zdroj energie            | Síťový provoz    |
| Druh produktu            | Navíječka kabelů |

## Příslušenství

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Náhradní díly navíječky hadic Typ 16 | 080081 16 |
| Náhradní díly navíječky hadic Typ 10 | 080081 10 |
| Náhradní díly navíječky hadic Typ 12 | 080081 12 |
| Náhradní díly navíječky hadic Typ 14 | 080081 14 |