

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ035**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 10 mm

Typ: HBZ035

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 190 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050204
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBZ035
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení