

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla L ₄	14,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L ₂	15 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
ISO kód držáku	E16M SVLCR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Celková délka L	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Délka hlavy L ₁	55 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------