

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L_2	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Středové přesazení L_3	7 mm
Délka hlavy L_1	32 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka hrdla L_4	7,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
ISO kód držáku	E10H SVLCR/L07
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------