

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Celková délka L	80 mm
ISO kód držáku	E08F SVLCR/L05
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Upínací výška L_2	7,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	9,2 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------