

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Šířka hrdla L ₄	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L ₃	9 mm
ISO kód držáku	E12K SVLCR/L07
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------