

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
Upínací výška L_2	7,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Celková délka L	80 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	9,2 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
ISO kód držáku	E08F SVLCR/L05
Délka hlavy L_1	26 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------