

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E12K SVLCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Šířka hrdla L_4	9 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------