

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L_2	9 mm
ISO kód držáku	E10H SVLCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Celková délka L	100 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Šířka hrdla L_4	7,5 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------