

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E12K SVVCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L	125 mm
Šířka hrdla L ₄	9 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------