

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	150 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
ISO kód držáku	E16M SVLCLR/L07
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	19,5 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	55 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	14,5 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------