

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	80 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10,2 mm
Velikost destiček	5 mm
ISO kód držáku	E08F SVVCR/L05
Upínací výška L_2	7,5 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Středové přesazení L_3	5,5 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Délka hlavy L_1	26 mm
Užitná hloubka T	3,5 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---------------------------------------------	-----------