

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Upínací výška $L_2$	15 mm
Délka hlavy $L_1$	55 mm
Šířka hrdla $L_4$	12,9 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Celková délka L	150 mm
Úhel nastavení $\kappa$	72,5 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	19,5 mm
ISO kód držáku	E16M SVVCR/L07
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------