

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L_1	32 mm
Šířka hrdla L_4	6,8 mm
Středové přesazení L_3	8 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L_2	9 mm
ISO kód držáku	E10H SVVCR/L07
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------