

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
ISO kód držáku	E12K SV95CR/L07
Šířka hrdla $L_4$	9 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Celková délka $L$	125 mm
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Užitná hloubka $T$	6 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------