

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Šířka hrdla L_4	12,9 mm
ISO kód držáku	E16M SVVCR/L07
Délka hlavy L_1	55 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Celková délka L	150 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Středové přesazení L_3	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	19,5 mm
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------