

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šířka hrdla L <sub>4</sub>	6,8 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	E10H SV95CR/L07
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L	100 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------