

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E16M SV95CR/L07
Šířka hrdla L_4	12,9 mm
Délka hlavy L_1	55 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19,5 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Užitná hloubka T	8 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------