

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	E10H SV95CR/L07
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla $L_4$	6,8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	12,5 mm
Celková délka L	100 mm
Středové přesazení $L_3$	7 mm
Délka hlavy $L_1$	32 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------