

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla L ₄	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Délka hlavy L ₁	40 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
ISO kód držáku	E12K SV95CR/L07
Užitná hloubka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------