

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Velikost destiček	7 mm
Šířka hrdla L ₄	6,8 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
ISO kód držáku	A10H SVXCR/L07
Upínací výška L ₂	9 mm
Délka hlavy L ₁	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Středové přesazení L ₃	7 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------