

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Délka vyložení $L_1$	36 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	A12K SVXCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	113 stupeň
Celková délka $L$	125 mm
Užitná hloubka $T$	3 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27

269028 27