

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka vyložení L_1	48 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19,5 mm
ISO kód držáku	A16M SVXCR/L07
Celková délka L	150 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27

269028 27