

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šířka hrdla L ₄	6 mm
Délka hlavy L ₁	15 mm
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Celková délka L	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
ISO kód držáku	A08F SVXCR/L05
Ø minimálního předvrtání D _{min}	9,2 mm
Velikost destiček	5 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Středové přesazení L ₃	5 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------