

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	22 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Šířka hrdla L_4	6,8 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	A10H SVXCR/L07
Středové přesazení L_3	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L_2	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------