

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Celková délka L	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
ISO kód držáku	A12K SVXCR/L07
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15,5 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	36 mm
Velikost destiček	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

---

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27

269028 27