

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	A16M SVXCR/L07
Délka vyložení L ₁	48 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L ₂	15 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27

269028 27