

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	80 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Délka hlavy L_1	15 mm
ISO kód držáku	A08F SVXCR/L05
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Středové přesazení L_3	5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	9,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Velikost destiček	5 mm
Upínací výška L_2	7,5 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------