

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	113 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	E10H SVXCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	12,5 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Velikost destiček	7 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Šířka hrdla L_4	6,8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L_1	32 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------